



# テクノス通信

*Nursing*  
～ナースィング～

3月  
vol.70  
2015

## 今月のテーマ 「徘徊コールⅢ かんたん点検フローチャート」

発売から17年、現在まで多くの病院様・施設様で「徘徊コールⅢ」をお使いいただいておりますが、不具合は出ていませんか？今月号は、点検の為のフローチャートを作成致しました！ぜひご参考ください！



### 『徘徊コール』ってどんな製品！？


1998(平10年)に発売されました。  
2001(平22年)4月に『徘徊コールⅡ』が発売  
2003(平24年)に『徘徊コールⅢ』の現行バージョンが発売  
『徘徊コール』は、  
発売開始から累計で、**70,000台以上**が出荷されています！



### テクノスジャパン製のセンサーの特長は？

- ①センサーが折り畳めます！
- ②すべり止めのシボ加工を施しています！
- ③ケーブルに強度があります！  
(ケーブルの付け根に直接不可のかからない、断線防止対策の構造)


徘徊コールⅢ  
製品構成



センサーのサイズは4種類！



## コールマット・徘徊コールⅢ かんたん点検フローチャート



### 徘徊コールⅢ 故障原因 ベスト3

1. 引っ掛けりによる **断線故障**
2. 落下による **ケース破損**
3. 引っ掛けりによる **専用フック折れ**

断線故障0！ケーブルなし！  
安心してお使いいただけます！

### コールマット・コードレス

設置や保管も簡単です♪

